

瑞士迈肯诺气流粉碎机



实验室型 MC 20 / MC 44

技术细节	MC 20	MC 44
气流消耗量 l/min	0,06 Nm ³ /min.	0,3 Nm ³ /min.
喂料速率Kg/h	0,001 -0,5	0,01 -0,6
进料粒径	500 max μm	500 max μm
粉碎粒径	0,5 ÷ 10 max ranges μm	0,5 ÷ 10 max ranges μm
粉碎腔直径	20 mm / 1/2"	44 mm / 1 3/4"
设备尺寸	200x330x670 mm	310X390X640 mm
设备重量	10 kg	25 kg




中试型 MC 50 / MC 100 / MC 150

技术细节	MC 50	MC 100	MC 150
气流消耗量 l/min	0,41 Nm ³ /min.	0,8 Nm ³ /min.	1,8 Nm ³ /min.
喂料速率Kg/h	0,005 - 1	0,25 min-5 max	1 min-15 max
进料粒径	500 max μm	700 max μm	1000 max μm
粉碎粒径	0,5 ÷ 10 max ranges μm	0,5 ÷ 10 max ranges μm	0,5 ÷ 10 max ranges μm
粉碎腔直径	66 mm / 5/2"	100 mm / 4"	150 mm / 6"
设备尺寸	940x1430x1900 mm	940x1450x1900 mm	940x1450x1900 mm
设备重量	250 kg	250 kg	250 kg



小型生产型 MC 200 / MC 300

技术细节	MC 200	MC 300
气流消耗量 l/min	4 Nm ³ /min.	8,72 Nm ³ /min.
喂料速率Kg/h	1 min-30 max	5 min-100 max
进料粒径	1000 max μm	1000 max μm
粉碎粒径	0,5 ÷ 10 max ranges μm	0,5 ÷ 10 max ranges μm
粉碎腔直径	200 mm / 8"	300 mm / 12"
设备尺寸	2300x1150x2050 mm	2300x1150x2050 mm
设备重量	350 kg	350 kg



生产型 MC 300 / MC 500 / MC 600

技术细节	MC 300	MC 500	MC 600
气流消耗量 l/min	8.72 Nm ³ /min.	23,56 Nm ³ /min.	33,7 Nm ³ /min.
喂料速率Kg/h	5 - 100	10 min-500 max	15 min-700 max
进料粒径	1000 max μm	1000 max μm	1000 max μm
粉碎粒径	0,5 ÷ 10 max ranges μm	0,5 ÷ 10 max ranges μm	0,5 ÷ 10 max ranges μm
粉碎腔直径	300 mm / 12"	500 mm / 20"	600 mm / 24"
设备尺寸	2500x3000x4200 mm	2700x3000x4200 mm	2700x3000x4200 mm
设备重量	1100 kg	1250 kg	1400 kg

上海宙兴实业有限公司

公司地址：上海市浦东新区丽正大厦1059号

邮箱：chooshin@live.com

网址：www.chooshin.com

微信公众号：HME_DMA

电话：021-52751736

15888101759